

Diaprohlížečka B 36

Vložení baterií

Otevřete kryt bateriového prostoru na zadní straně prohlížečky. Vložte dvě 1,5 V AAA alkalické baterie, dbejte na správnou polaritu. Kryt opět uzavřete.

Použití

Lehce nadzvedněte krycí sklíčko asi o 1 cm a vsuňte pod něj diapozitiv. Zapněte prohlížečku vypínačem na boční straně (ON).

Technické údaje

Osvětlená plocha	36 x 36 mm
Žárovka	2,2V / 0,25A
Baterie	2 ks 1,5 V AAA
Napětí	DC 3 V
Rozměry	98,5 x 58 x 13,5 mm
Hmotnost	46 g (bez bat.)

Diaprohlížečka B 36

Vložení baterií

Otevřete kryt bateriového prostoru na zadní straně prohlížečky. Vložte dvě 1,5 V AAA alkalické baterie, dbejte na správnou polaritu. Kryt opět uzavřete.

Použití

Lehce nadzvedněte krycí sklíčko asi o 1 cm a vsuňte pod něj diapozitiv. Zapněte prohlížečku vypínačem na boční straně (ON).

Technické údaje

Osvětlená plocha	36 x 36 mm
Žárovka	2,2V / 0,25A
Baterie	2 ks 1,5 V AAA
Napětí	DC 3 V
Rozměry	98,5 x 58 x 13,5 mm
Hmotnost	46 g (bez bat.)

Diaprohlížečka B 36

Vložení baterií

Otevřete kryt bateriového prostoru na zadní straně prohlížečky. Vložte dvě 1,5 V AAA alkalické baterie, dbejte na správnou polaritu. Kryt opět uzavřete.

Použití

Lehce nadzvedněte krycí sklíčko asi o 1 cm a vsuňte pod něj diapozitiv. Zapněte prohlížečku vypínačem na boční straně (ON).

Technické údaje

Osvětlená plocha	36 x 36 mm
Žárovka	2,2V / 0,25A
Baterie	2 ks 1,5 V AAA
Napětí	DC 3 V
Rozměry	98,5 x 58 x 13,5 mm
Hmotnost	46 g (bez bat.)

Diaprohlížečka B 36

Vložení baterií

Otevřete kryt bateriového prostoru na zadní straně prohlížečky. Vložte dvě 1,5 V AAA alkalické baterie, dbejte na správnou polaritu. Kryt opět uzavřete.

Použití

Lehce nadzvedněte krycí sklíčko asi o 1 cm a vsuňte pod něj diapozitiv. Zapněte prohlížečku vypínačem na boční straně (ON).

Technické údaje

Osvětlená plocha	36 x 36 mm
Žárovka	2,2V / 0,25A
Baterie	2 ks 1,5 V AAA
Napětí	DC 3 V
Rozměry	98,5 x 58 x 13,5 mm
Hmotnost	46 g (bez bat.)

reflecta

www.Excelfoto.com